

**Tračni meter, nerjaven, Dolžina traku: 8m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	462130 8
GTIN	4007368113454
Razred artikla	46M

Opis**Izvedba:**

Izvedba iz V2A z nerjavnim, svetlim merilnim trakom.

Posebno lahek in priročen tračni meter za profesionalno uporabo. Ohišje iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni. **Zapora traku in samodejno navijanje traku.** Drsni ležaji iz posebnega materiala TRIBOCOMP® s teflonom skrbijo za **mehko drsenje** in izredno lahen tek. Inovativen blažilnik iz posebne gume absorbira energijo povratnih sunkov in ščiti zapestje. Poseben prozoren lak učinkovito ščiti trak pred obrabo. **Dodatna prevleka** proti odsevu skrbi za dobro vidnost v vseh svetlobnih razmerah.

Tehnični opis

Širina traku	19 mm
Širina ohišja	32 mm
Višina ohišja	77 mm
Dolžina traku	8 m
Dolžina ohišja	78 mm

Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta izdelka	Tračni metri

Storitve

KalibriranjeTračni meter maksimalna dolžina 10 m	026240 10
--	-----------