



Tračni meter Milimetrska/colska skala, Dolžina traku: 396col



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	462225 396
GTIN	4007368113355
Razred artikla	46M

Opis

Izvedba:

Žepni tračni meter s **skalo v mm/colah**. Delitev v colah/mm (zgornji in spodnji rob). Robustna mehanika in zaponka za pas. Ohišje iz umetne mase ABS, odporne proti udarcem. Dobro oprijemljiva mehka komponenta za zanesljivo uporabo. **Zapora traku in samodejno, mehko navijanje traku.** Jekleni trak, bele mat barve s črno skalo v colah in rdečo skalo v čevljih.

Tehnični opis

Dolžina traku	10 m
Dolžina ohišja	88 mm
Višina ohišja	45 mm
Širina traku	30 mm
Dolžina traku	396 col
Širina ohišja	88 mm
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vrsta izdelka	Tračni metri

Storitve

026240 10/2

Kalibriranje Tračni meter maksimalna dolžina 10/2 m