

KERN**Viseča tehtnica tip HCB, maksimalno območje tehtanja: 100kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	479435 100
GTIN	4045761030114
Razred artikla	47D

Opis**Izvedba:**

- **Preprosta uporaba s 3 tipkami.**
- **Nastavljanje ničle s tipko Tara pri namestitvi prazne posode.**
- **Tipka Hold, prikaz se lahko zadrži za 5 sekund.**
- **Nastavljiva enota mere kg, N in lb.**

Obseg dobave:

Vklj s vponko iz nerjavnega jelka, kavljem iz nerjavnega jekla (pri vel. 500/1000 ni standarden) in 3 baterijami art.081556 vel.LR6.

Tehnični opis

Višina ohišja	150 mm
Odčitavanje	200 g
maksimalno območje tehtanja	0 - 100 kg
Neto masa	0,6 kg
Širina ohišja	80 mm

Globina ohišja	45 mm
Kalibriranje	K2
Število vključenih baterij	3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081556 LR6
Napajanje	Baterijsko napajanje
Oznaka proizvajalca	HCB
Vrsta izdelka	Viseča/žerjavna tehničnica

Storitve

Kalibriranjetehtnice maksimalno območje tehtanja 100 kg	027700 100
---	------------

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6
--	------------