



Precizna vrtna glava MicroKom® BluFlex® 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	238392
GTIN	4047109280205
Razred artikla	27G

Opis

Izvedba:

1 fino nastavljiva glava ABS50, vel. Ø 6–125 mm.

- **Območje linearnosti: –0,2 do +4,4 mm (–0,0079 do 0,1732 col) v Ø.**
- **µ-natančna ločljivost prikaza: 0,001 mm v Ø.**
- **Fino nastavljiva glava se radialno nastavlja in vpenja s ključem za notranji 6-kotnik.**
- **Sodoben, kontrasten OLED-prikazovalnik neposredno na fino nastavljivi glavi.**
- **Prikaz na prikazovalniku se lahko zavrti za 180°.**
- **Enostavno upravljanje neposredno na zaslonu na dotik.**
- **Dodatni vmesnik Bluetooth® Low Energy za enostaven prikaz na običajnem pametnem telefonu od operacijskega sistema Android™ oz. IOS 7.**
- **Večje število vrtljajev zaradi delne izenačitve neuravnoteženosti.**
- **Zelo natančno nastavljanje omogoča natančen primik.**
- **Absolutni sistem merjenja hoda – ob vsakem vklopu se prikaže absolutni in relativni položaj drsnika.**
- **Univerzalni vmesnik ABS®.**
- **Lahko zamenljiva baterija.**
- **1:1 kompatibilnost z različnimi možnostmi dosedanjega sistema.**

z notranjim hlajenjem: da

Tehnični opis

Območje Ø vretena	6 - 125 mm
Držalo	ABS
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

Pribor

Mostiček za MicroKom® hi.flex in MicroKom BluFlex® 2 Območje Ø vretena 120-155 mm	238395 120-155
--	----------------