

**KERN****Viseča tehtnica tip HCB, maksimalno območje tehtanja: 100Pkg****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 479435 100P   |
| GTIN                  | 4045761069022 |
| Razred artikla        | 47D           |

**Opis****Izvedba:**

- **Preprosta uporaba s 3 tipkami.**
- **Nastavljanje ničle s tipko Tara pri namestitvi prazne posode.**
- **Tipka Hold, prikaz se lahko zadrži za 5 sekund.**
- **Nastavljiva enota mere kg, N in lb.**

**Obseg dobave:**

Vklj s vponko iz nerjavnega jelka, kavljem iz nerjavnega jekla (pri vel. 500/1000 ni standarden) in 3 baterijami art.081556 vel.LR6.

**Tehnični opis**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Odčitavanje                 | 50 g       |
| Neto masa                   | 0,6 kg     |
| Višina ohišja               | 150 mm     |
| maksimalno območje tehtanja | 0 - 100 kg |
| Širina ohišja               | 80 mm      |

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Globina ohišja                        | 45 mm                      |
| Kalibriranje                          | K2                         |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081556 LR6                 |
| Število vključenih baterij            | 3                          |
| Napajanje                             | Baterijsko napajanje       |
| Oznaka proizvajalca                   | HCB                        |
| Vrsta izdelka                         | Viseča/žerjavna tehničnica |

### Storitve

|   |            |
|---|------------|
| Kalibriranjetehtnice maksimalno območje tehtanja 100 kg | 027700 100 |
|---|------------|

### Pribor

|  |            |
|--|------------|
| Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6 | 081561 LR6 |
|--|------------|