



Žepna tehtnica, maksimalno območje tehtanja: 500g



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	479442 500
GTIN	4045197521064
Razred artikla	42H

Opis

Izvedba:

- **Z dotehtanjem, tipka Tara.**
- **Program za justiranje CAL: za visoko točnost.**

Upravljanje prek zaslona na dotik. Robustna trdna obloga za zaščito pred poškodbami in prahom.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama art. 081551 vel. LR3.

Tehnični opis

Globina	115 mm
Odčitavanje	0,1 g
Višina	16 mm
Neto masa	0,18 kg
Širina	72 mm
maksimalno območje tehtanja	0 - 500 g
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081551 LR3

Število vključenih baterij	2
Napajanje	Baterijsko napajanje
Kalibriranje	K2
Vrsta izdelka	Kompaktna tehnična

Storitve

DAkS-kalibriranje tehnična maksimalno območje tehtanja 50	027710 50
Kalibriranje tehničnice maksimalno območje tehtanja 50 kg	027700 50

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
--	------------