

**Rezkar za velika podajanja MFH mini, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 42/7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221965 42/7
GTIN	2050001929976
Razred artikla	250

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOGU 0303..
Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
Ø rezila D_c	42 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	1 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_3	35 mm
Število rezil Z	7
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	77 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	82 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	33,3 mm
Kot rampe α_{maks}	0,52 stopinj

Nastavitveni kot κ	15 stopinj
Fz Helix	0,8
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229713
-----------------	--------