



## Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem SwissGrip ESD, Zev ključa: 8mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	622170 8
GTIN	7610733269198
Razred artikla	63D

### Opis

#### Izvedba:

**Močan ročaj SwissGrip** s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebej žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Omogoča prenos velikih zateznih momentov tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. **Steblo** je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana. Orodje iz odvodne umetne mase, **primerno za ESD. Od vel. 8 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.**

### Tehnični opis

Zev ključa	8 mm
celotna dolžina	230 mm
Dolžina rezila	120 mm
6-kotnik za pomoč s ključem	10 mm
Serijska	SwissGrip ESD
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Oblika ročaja	ergonomično, ravno
Material rezila	Kromvanadijevo posebno jeklo
Material ročaja	Elastomer
Površina konice	ponikljano in kromirano
Ročaj in steblo sta ločljiva	ne

s podaljševalnim stebлом (stebli)

ne

Vrsta izdelka

Nasadni ključ s T-ročajem