

**Tračni meter, mm/colska skala, Dolžina traku: 5m****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 462014 5 |
| GTIN | 4045197879691 |
| Razred artikla | 42G |

Opis**Izvedba:**

Tračno merilo s skalo v mm/colah (zgornji rob v colah, spodnji v mm).

Ohišje iz umetne mase z snemljivo zaponko za pas. Avtomatsko, dušeno navijanje in zaustavitev traku. Pomični drsni kavelj na koncu traku. Trak rumene barve, merilna skala je črno/rdeče barve.

Tehnični opis

| | |
|---------------------|--------------|
| Širina ohišja | 31 mm |
| Širina traku | 19 mm |
| Višina ohišja | 68 mm |
| Dolžina ohišja | 74 mm |
| Standard | EG II |
| Kalibriranje | G1 |
| Preklop odčitavanja | mm/cole |
| Vrsta izdelka | Tračni metri |

Storitve

KalibriranjeTračni meter maksimalna dolžina 5 m

026240 5