

**KERN****Kompaktna tehtnica tip EMB, maksimalno območje tehtanja: 200g****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	479450 200
GTIN	4045761068469
Razred artikla	47D

**Opis****Izvedba:**

Enostavna kompaktna tehtnica, posebej lahka.

Preprosto upravljanje z 2 tipkama.

- **Funkcija Tara (za dotehtanje) za enostavno nastavljanje na vrednost nič.**
- **Baterijsko napajanje, samodejni izklop po 3 minutah neuporabe.**
- **Možnost priklopa omrežnega adapterja.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 081561 vel. 6LR61.

**Tehnični opis**

Globina	244 mm
Oznaka proizvajalca	EMB
Odčitavanje	0,01 g
Širina	170 mm
Višina	39 mm

Neto masa	0,5 kg
maksimalno območje tehtanja	0 - 200 g
Dimenzije tehtalne plošče	Ø 105
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6
Število vključenih baterij	2
Napajanje	Baterijsko napajanje
Kalibriranje	K2
Vrsta izdelka	Kompaktna tehtnica

### Storitve

DAkS-kalibriranje tehtnica maksimalno območje tehtanja 50	027710 50
Kalibriranje tehtnice maksimalno območje tehtanja 50 kg	027700 50