

**Garnitura brusnega papirja, 50-delna 14 lukenj, Zrnatost: 40****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 557630 40     |
| GTIN                  | 4018875828687 |
| Razred artikla        | 56V           |

**Opis****Izvedba:**

Čvrst, žilav papir E, s posipom iz korunda. Zelo velika odpornost proti trganju.  
Za vpenjanje v vibracijska brusilnike.

**Uporaba:**

Brušenje kovin in trdega lesa.

**Tehnični opis**

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Zrnatost            | 40                          |
| Stopnja preciznosti | groba                       |
| Širina              | 115 mm                      |
| Dolžina             | 280 mm                      |
| Vrsta izdelka       | Samopritrdilni brusni papir |

**Uporabniški podatki**

|                   | Primernost | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|-------------------|------------|----------------|------------|
| Alu Mg            | primerno   |                |            |
| Jeklo < 900 N/mm  | primerno   |                |            |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno   |                |            |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Jeklo < 55 HRC | primerno         |
| Jeklo < 60 HRC | primerno         |
| Jeklo < 67 HRC | primerno         |
| INOX           | pogojno primerno |
| mokro maks.    | pogojno primerno |
| suho           | primerno         |