



Dvostranski obročni ključ z ragljo, Zevi ključa: 11X13mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	614843 11X13
GTIN	4045197879448
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah. S preklopom za levi in desni hod ter sredinski položaj. Z neenakimi zevi ključa, globoki zaviti. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Tehnični opis

maksimalni Ø obroča D1	24 mm
celotna dolžina L	218 mm
maksimalna višina obroča h ₂	20 mm
maksimalni Ø obroča D2	28 mm
maksimalna višina obroča h ₁	18 mm
Zev ključa ₁	11 mm
Zev ključa ₂	13 mm
Mere zeva ključa	metrični
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	mat kromirani
Obroč zaviti	da
Raglja, dvosmerna	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ