

**Dvostranski obročni ključ z ragljo, Zevi ključa: 12X14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614843 12X14
GTIN	4045197879455
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah. S preklopom za levi in desni hod ter sredinski položaj. Z neenakimi zevi ključa, globoki zaviti. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Tehnični opis

celotna dolžina L	218 mm
Zev ključa ₁	12 mm
maksimalna višina obroča h ₂	20,5 mm
Mere zeva ključa	metrični
maksimalni Ø obroča D1	24 mm
maksimalni Ø obroča D2	28 mm
maksimalna višina obroča h ₁	18 mm
Zev ključa ₂	14 mm
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	mat kromirani
Obroč zaviti	da
Raglja, dvosmerna	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ