

**Dvostranski obročni ključ z ragljo, Zevi ključa: 13X15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614843 13X15
GTIN	4045197879462
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah. S preklopom za levi in desni hod ter sredinski položaj. Z neenakimi zevi ključa, globoki zaviti. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Tehnični opis

Mere zeva ključa	metrični
Zev ključa ₁	13 mm
maksimalni Ø obroča D2	31 mm
celotna dolžina L	238 mm
maksimalni Ø obroča D1	28 mm
maksimalna višina obroča h ₁	20 mm
Zev ključa ₂	15 mm
maksimalna višina obroča h ₂	21,5 mm
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	mat kromirani
Obroč zaviti	da
Raglja, dvosmerna	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ