

**Dvostranski obročni ključ z ragljo, Zevi ključa: 13X17mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614843 13X17
GTIN	4045197879479
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah. S preklopom za levi in desni hod ter sredinski položaj. Z neenakimi zevi ključa, globoki zaviti. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Tehnični opis

maksimalna višina obroča h_1	20 mm
celotna dolžina L	245 mm
Mere zeva ključa	metrični
maksimalna višina obroča h_2	23 mm
maksimalni \varnothing obroča D2	33 mm
Zev ključa $_2$	17 mm
maksimalni \varnothing obroča D1	28 mm
Zev ključa $_1$	13 mm
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	mat kromirani
Obroč zaviti	da
Raglja, dvosmerna	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ