

HOLEX**Dvostranski obročni ključ z ragljo, Zevi ključa: 16X18mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614843 16X18
GTIN	4045197879486
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah. S preklopom za levi in desni hod ter sredinski položaj. Z neenakimi zevi ključa, globoki zaviti. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Tehnični opis

maksimalni Ø obroča D2	34 mm
Mere zeva ključa	metrični
maksimalna višina obroča h ₁	21,5 mm
maksimalna višina obroča h ₂	23,5 mm
celotna dolžina L	258 mm
Zev ključa ₂	18 mm
maksimalni Ø obroča D1	31 mm
Zev ključa ₁	16 mm
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	mat kromirani
Obroč zaviti	da
Raglja, dvosmerna	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ