

HOLEX**Dvostranski obročni ključ z ragljo, Zevi ključa: 17X19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614843 17X19
GTIN	4045197879493
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah. S preklopom za levi in desni hod ter sredinski položaj. Z neenakimi zevi ključa, globoki zaviti. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Tehnični opis

maksimalna višina obroča h ₂	24 mm
maksimalna višina obroča h ₁	23 mm
Zev ključa ₂	19 mm
Zev ključa ₁	17 mm
Mere zeva ključa	metrični
maksimalni Ø obroča D1	33 mm
maksimalni Ø obroča D2	35 mm
celotna dolžina L	290 mm
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani

Obroč zavit	da
Raglja, dvosmerna	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ