

KERN**Tehtnica za žerjave, tip HFB, maksimalno območje tehtanja: 600 kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	479436 600
GTIN	4045761111677
Razred artikla	47D

Opis**Izvedba:**

LCD prikazovalnik z osvetljenim ozadjem za udobno odčitavanje tudi iz velike razdalje. Velika mobilnost zaradi vgrajenega akumulatorja (z optičnim prikazom napolnjenosti). Funkcija Data-Hold za zadržanje prikaza merilne vrednosti.

Višina številke 25 mm s še enim prikazom na zadnji strani. Obratovalni čas akumulatorja pribl. 20 ur.

Obseg dobave:

Vklj. z radijskim daljinskim upravljalnikom z 2 baterijama art. 081556 vel. LR3 in mrežnim adapterjem.

Kalibriranje: Cena po ponudbi

Odčitavanje: 200 g

Meja odstopanja od maksimalne vrednosti: 0,2 %

Širina ohišja: 163 mm

Globina ohišja: 126 mm

Višina ohišja: 159 mm

Celotna dolžina: 390 mm

Tehnični opis

Neto masa	2,2 kg
Celotna dolžina	390 mm
maksimalno območje tehtanja	0 - 600 kg
Odčitavanje	200 g
Višina ohišja	159 mm
Meja odstopanja od maksimalne vrednosti	0,2 %
Delovna temperatura	0 - 40 °C
Širina ohišja	163 mm
Globina ohišja	126 mm
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Število vključenih baterij	2
Višina številc	25 mm
Oznaka proizvajalca	HFB
Čas delovanja baterije	20 h
Vrsta izdelka	Viseča/žerjavna tehtnica

Storitve

Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
------------------------------------	--------

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081556 LR3
--	------------