



Varnostna spojka s cevnim priključkom, Notranji Ø cevnega priključka (nazivna vrednost): 11 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080328 11
GTIN	7391390295422
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Jeklene **spojke za stisnjeni zrak** imajo v primerjavi z običajnimi spojkami iz medenine veliko prednosti:

- **Enostavna enoročna uporaba z manjšo silo spajanja.**
- **Velika pretočnost zaradi manjših tlačnih izgub.**
- **Dolga življenjska doba zaradi površinsko oplemenitenih in kaljenih komponent z ozkimi tolerancami izdelave.**
- **Ekonomičnost – čas amortizacije znaša največ 2 leti.**

Varnostna spojka eSafe je v skladu s standardom ISO 4414 in EN 983. Sistem se najprej odzrača in šele nato se sklopka lahko razstavi (ne pride do udarca cevi zaradi tlaka).

Pretok: 4000 l/min, maksimalni obratovalni tlak 16 barov

Material: pocinkano jeklo/medenina

Uporaba:

Za boljšo učinkovitost, večjo ekonomičnost in višjo stopnjo varnosti industrijskih pnevmatskih naprav z manjšo priključno močjo in kompaktno ter priročno izvedbo.

Napotek:

Varnostna spojka za stisnjeni zrak CEJN serije 410 eSafe (z odzračevanjem) je v skladu z evropskim standardom 10.4 (nazivni Ø 10,4 mm), pretok do 4000 l/min.

Tehnični opis

Notranji Ø cevnega priključka (nazivna vrednost)	11 mm
Pretok	4000 l/min
Maksimalni obratovalni tlak	16 bar
Serijska	410
Vrsta izdelka	Spojka