

**KERN****Ploščadna tehtnica, tip EOB, maksimalno območje tehtanja: 60kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	479600 60
GTIN	4045761192126
Razred artikla	47D

**Opis****Izvedba:**

- **Robustna paketna tehtnica za odpremo.**
- **Preprosto upravljanje s 4 tipkami.**
- **Prikazovalna enota s številkami višine 25 mm, ločena od plošče; ločena postavitev ali montaža na ploščo s pomočjo fleksibilnega kabla z dolžino pribl. 2 m.**
- **Možnost omrežnega in baterijskega napajanja, samodejni izklop po 3 minutah.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z omrežnim adapterjem in stenskim držalom za prikazovalno enoto.

**Dodatni pribor:**

6 baterij art. 081561 vel. LR6, stojalo za prikazovalno enoto po ponudbi.

**Tehnični opis**

Širina prikazovalne enote	215 mm
Sposobnost reproduciranja	20 g
Globina prikazovalne enote	110 mm
Dimenzije tehtalne plošče	315 × 305 mm
maksimalno območje tehtanja	0 - 60 kg

Oznaka proizvajalca	EOB
Odčitavanje	20 g
Neto masa	3,8 kg
Višina prikazovalne enote	50 mm
Kalibriranje	K2
Napajanje	Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij	6
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6
Višina števil prikazovalne enote	25 mm
Vrsta izdelka	Ploščadne tehtnice

## Storitve

Kalibriranje tehtnice maksimalno območje tehtanja 100 kg	027700 100
DAkkS-kalibriranje tehtnice maksimalno območje tehtanja 180	027710 180

## Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6
--	------------