

KERN**Kompaktna tehtnica tip EMB, maksimalno območje tehtanja: 2200g**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	479450 2200
GTIN	4045761028395
Razred artikla	47D

Opis

Izvedba:

Enostavna kompaktna tehtnica, posebej lahka.

Preprosto upravljanje z 2 tipkama.

- **Funkcija Tara (za dotehtanje) za enostavno nastavljanje na vrednost nič.**
- **Baterijsko napajanje, samodejni izklop po 3 minutah neuporabe.**
- **Možnost priklopa omrežnega adapterja.**

Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama art. 081561 vel. LR6.

Tehnični opis

Globina	244 mm
Višina	39 mm
Neto masa	0,55 kg
Odčitavanje	1 g
Širina	170 mm

maksimalno območje tehtanja	0 - 2200 g
Oznaka proizvajalca	EMB
Dimenzije tehtalne plošče	Ø 150
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6
Število vključenih baterij	2
Napajanje	Baterijsko napajanje
Kalibriranje	K2
Vrsta izdelka	Kompaktna tehtnica

Storitve

Kalibriranje tehtnice maksimalno območje tehtanja 50 kg	027700 50
DAkS-kalibriranje tehtnice maksimalno območje tehtanja 50	027710 50

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6
--	------------