

Mitutoyo**Garnitura vzporednih kladic Točnost 0, Število merilnih kladic: 47****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	480200 47
GTIN	4946368226781
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Iz skrbno izbranega, staranega specialnega jekla. Izredna odpornost proti obrabi zaradi kontrolirane trdote (HV 800). **Kladice so skrbno kaljene in ročno lepene. Rahlo posneti robovi. Vklj. s poročilom o preizkusu v skladu z nacionalnim standardom:** Vsaka merilna kladica posebej je opremljena z identifikacijsko številko. Poročilo o kalibriranju poleg pogojev preverjanja podaja za vsako merilno kladico tudi dejansko odstopanje od zahtevane mere. S tem je navedena absolutna dejanska mera za vsako kladico.

Točnost 0 kot pramerilo za kontrolo delovnih meril. Za nastavljanje merilnih pripomočkov zelo visoke točnosti.

Vsebina:

po 1 kos z mero: 1,005 mm
Korak 0,01: 21 kos 1,00–1,20 mm
Korak 0,1: 8 kos 1,3 – 2,0 mm
Korak 1,0: 8 kos 3,0–10 mm
Korak 10,0: 9 kos 25 – 100 mm

Tehnični opis

Število merilnih kladic	47
Standard	DIN EN ISO 3650
Kakovost	0

Trdota	65 - 67 HRC
Material	starano specialno jeklo
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S17
Vrsta izdelka	Merilne kladice

Storitve

DAkkS-kalibriranjeGarnitura merilnih kladic iz jekla Vsebina garniture 47	020860 47
KalibriranjeGarnitura merilnih kladic iz jekla ali keramike Vsebina garniture 47	020850 47