

Garant**ONEU 05T6 ANER, HB7630, Tip: INOX**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213433 INOX
GTIN	4045197879981
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Dvostranske obračalne ploščice z 2 × 8 rezil.

Priporočilo:

Za največjo kakovost obdelane površine izberite toleranco ploščice E in kombinirajte s ploščicami s širokim ravnalnim robom.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p \text{ maks.}}$

Tehnični opis

Tip	INOX
Podajanje f_z na zob	0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	16
ISO-oznaka obračalne ploščice	ONMU 05T6 ANER
Zvrst	HB7630
Rezalni material	HM

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$

3 mm

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		