

**Obročna svetilka z lupo, Ø leče: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	491545 125
GTIN	4045197699176
Razred artikla	42L

Opis**Izvedba:**

Svetilka z lupo s kakovostnimi SMD-LED diodami za nebleščeče in enakomerno osvetljen delovni prostor. Slike z ostrimi robovi brez popačenja. Obstojne LED diode (do 50000 ur), mala poraba energije. 60 SMD svetlečih diod; 2 stopnji osvetlitve.

Obseg dobave:

Vklj. s prevleko za lečo, namizno spono za debelino plošče od 10–62 mm (vel. 100 z nogo za namestitvev na mizo).

Napotek:

Vir svetlobe lahko zamenja proizvajalec.

Tehnični opis

Ø leče	125 mm
Dolžina zgloba B	400 mm
Povečava (x-krat)	1,75
Dolžina zgloba A	400 mm
Ø glave	230 mm
Število svetlečih diod	60
Napajanje	Omrežno napajanje

Vrsta izdelka

Lupe s svetilko