

**Obročna svetilka z lupo, Ø leče: 175mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	491545 175
GTIN	4045197695970
Razred artikla	42L

Opis**Izvedba:**

Svetilka z lupo s kakovostnimi SMD-LED diodami za nebleščeče in enakomerno osvetljen delovni prostor. Slike z ostrimi robovi brez popačenja. Obstojne LED diode (do 50000 ur), mala poraba energije. 40 SMD svetlečih diod; 3 stopnje osvetlitve.

Obseg dobave:

Vklj. s prevleko za lečo, namizno spono za debelino plošče od 10–62 mm (vel. 100 z nogo za namestitev na mizo).

Napotek:

Vir svetlobe lahko zamenja proizvajalec.

Tehnični opis

Ø leče	175 mm
Dolžina zgloba A	330 mm
Povečava (x-krat)	1,75
Ø glave	315 mm
Dolžina zgloba B	330 mm
Število svetlečih diod	40
Napajanje	Omrežno napajanje

Vrsta izdelka

Lupe s svetilko