

**Zvitek brusnega traku (A), modre barve KK 24, 40 mm × 50 m, Zrnatost: 60****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	557710 60
GTIN	4018875266939
Razred artikla	56V

Opis**Izvedba:**

Gosto pletena bombažna tkanina z enakomerno razporejenimi in z umetno smolo vezanimi **brusnimi zrni iz običajnega korunda (A)**. Zelo močna vezava zrn, visoka učinkovitost in dolga življenjska doba.

Tip **VSM KK 24**: modra tkanina, **na zvitku**, za običajne obremenitve.

Embalaža z **vgrajenim nožem za odtrganje**.

Uporaba:

Za ročno brušenje kovin, primerna pa tudi za obdelavo vseh ostalih materialov.

Tehnični opis

Zrnatost	60
Stopnja preciznosti	groba
Serija	KK24
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)
Kratka za brusno sredstvo	A

Širina svitka	40 mm
Dolžina svitka	50 m
Značilnost blagovnega imena	40 mm × 50 m
Vrsta izdelka	Brusna tkanina

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	pogojno primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		