

**Mitutoyo****Garnitura vzporednih kladic Točnost 1, Število merilnih kladic: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	480300 8
GTIN	4946368217055
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Iz skrbno izbranega, staranega specialnega jekla. Izredna odpornost proti obrabi zaradi kontrolirane trdote (HV 800). **Kladice so skrbno kaljene in ročno lepene. Rahlo posneti robovi. Vklj. s poročilom o preizkusu v skladu z nacionalnim standardom:** Vsaka merilna kladica posebej je opremljena z identifikacijsko številko. Poročilo o kalibriranju poleg pogojev preverjanja podaja za vsako merilno kladico tudi dejansko odstopanje od zahtevane mere. S tem je navedena absolutna dejanska mera za vsako kladico.

**Točnost 1** za preverjanje kontrolnih pripomočkov in šablon, za nastavljanje meril za merjenje dolžine ter za običajna dela v merilnici. **Garnitura z dolgimi merami, 25–200 mm, korak 25 mm.**

**Vsebina:**

Korak 25,0: 8 kos 25–200 mm

**Tehnični opis**

Število merilnih kladic	8
Standard	DIN EN ISO 3650
Kakovost	1
Trdota	65 - 67 HRC
Material	starano specialno jeklo
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S17
Vrsta izdelka	Merilne kladice

**Storitve**

KalibriranjeGarnitura merilnih kladic iz jekla ali keramike Vsebina garniture 8	020850 8
DAkS-kalibriranjeGarnitura merilnih kladic iz jekla Vsebina garniture 8	020860 8