

Držalo za zunanje struženje, nevtralna, Velikost držala/ploščice: 16/12mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260711 16/12
GTIN	4045197880802
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	12 mm
Prevesna dolžina L ₁ nevtralnih držal	8,7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SC.. 1204..
ISO-oznaka držala	SSDCN 1616H12
Funkcijska širina L ₄ nevtralnih držal	8 mm
Podložna ploščica	269005 9
Vijak za podložno ploščico	269013 5
Velikost držala	16 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal	100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 20
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 5

269013 5

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 20

269028 20

Podložna ploščica Tip 9

269005 9

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500