

Garant**Držalo za zunanje struženje, nevtralna, Velikost držala/ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260711 25/12
GTIN	4045197880826
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	SSDCN 2525M12
Funkcijska širina L ₄ nevtralnih držal	12,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SC.. 1204..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 20
Vijak za podložno ploščico	269013 5
Velikost ploščice	12 mm
Podložna ploščica	269005 9
Celotna dolžina L nevtralnih držal	150 mm
Prevesna dolžina L ₁ nevtralnih držal	13,7 mm
Velikost držala	25 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 5	269013 5
Podložna ploščica Tip 9	269005 9
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 20	269028 20
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500