

ESCHENBACH

**Ročna lupa s svetilko mobilux LED, Tip: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	490818 4
GTIN	4048347280170
Razred artikla	49A

**Opis****Izvedba:**

Asferična lahka leča PXM, obojestransko trdo prevlečena s ceratec®, svetla homogena osvetlitev s SMD-LED in kolimacijsko optiko. Napetostna regulacija s Step-Up pretvornikom, zato posledično svetlejša in konstantna osvetlitev. Možnost izbire 3 različnih barv svetlobe s pomočjo natičnih barvnih filtrov.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 2 baterijama art. 081561 vel. LR6, 3 natičnimi filtri in etuijem za zaščito leče.

**Tehnični opis**

Dolžina leče	75 mm
Povečava (x-krat)	4
Širina leče	50 mm
Število vključenih baterij	2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6
Serijska	mobilux LED
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta leče	asferična
Razsvetljava	SMD-LED
Pakiranje	Etui za zaščito leče
Vrsta izdelka	Ročna lupa s svetilko

---

## Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe  
LR6

---

081561 LR6