



LED svetilka z lupo z dodatno lečo, Ø leče: 153 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	491496 153
GTIN	4045197566607
Razred artikla	41M

Opis

Izvedba:

Inovativno oblikovana lupa s svetilko za najvišje zahteve. Velika prozorna ploščica s Ø 153 mm za gledanje brez popačenja. Uravnoreženo paličje z razbremenitvijo preko vzmeti in natančnim fiksiranjem v robustni izvedbi iz aluminija in visokozmogljive umetne mase. Zaprti členki ščitijo napeljave v notranjosti.

- **Steklena leča, izjemno odporna proti praskam – za gledanje brez popačenja.**
- **3D-členek za individualno nastavitvev in fiksiranje.**
- **Razsvetljava: 48 visokozmogljivih svetlečih diod, poraba moči le 14 W. Svetlobna moč 6000 Lx z možnostjo brezstopenjske zatemnitve do 10 %, LED diode imajo življenjsko dobo do 50.000 ur.**
- **Segmentna svetilka omogoča osvetlitvene učinke za poudarjene strukture. Najvišja stopnja barvnega prikaza 1A za briljanten prikaz barv.**

Standard:

Inovativno oblikovana svetilka z lupo za najvišje zahteve. Velika vidna površina s Ø 153 mm za gledanje brez popačenja. Uravnoreženo paličje z razbremenitvijo preko vzmeti in natančnim fiksiranjem v robustni izvedbi iz aluminija in visokozmogljive umetne mase. Zaprti členki ščitijo napeljavo v notranjosti. **Steklena leča**, izjemno odporna proti praskam. **3D-členek za individualno nastavitvev in fiksiranje.** **Razsvetljava:** 48 visokozmogljivih svetlečih diod, poraba moči le 14 W. Svetlobna moč 6000 Lx z možnostjo brezstopenjske zatemnitve do 10 %, LED-diode imajo življenjsko dobo do 50.000 ur. **Segmentna svetilka** omogoča osvetlitvene učinke za poudarjene strukture. Najvišja stopnja barvnega prikaza 1A za briljanten prikaz barv.

Uporaba:

V laboratoriju, proizvodnji, pri montaži, zagotavljanju kakovosti itd. z najvišjimi zahtevami glede gledanja in ergonomičnega rokovanja.

Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim napajalnikom 100–240 V, 50/60 Hz, prevleko za lečo in pritrdilno spono art. 491492, vel. TK.

Vklj. z dodatno lečo s \varnothing 30 mm.

Napotek:

Ta svetilka ima vgrajene svetleče diode. Teh ni mogoče zamenjati. Razred energijske učinkovitosti A.

Povečava (x-krat): 2

Povečava dodatne leče (x-krat): 3,5

\varnothing glave: 250 mm

Dolžina zgloba A: 500 mm

Dolžina zgloba B: 484 mm

Prevesna dolžina: 1356 mm

Tehnični opis

\varnothing glave	250 mm
Dolžina zgloba A	500 mm
Dolžina zgloba B	484 mm
Prevesna dolžina	1356 mm
Povečava (x-krat)	2
Povečava dodatne leče (x-krat)	3,5
\varnothing leče	153 mm
Število svetlečih diod	48
Razred energijske učinkovitosti	A
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Lupe s svetilko

Pribor

Namizna noga za LED svetilko z lupo Tip TK	491492 TK
--	-----------