

Garant
Držalo za pehanje utorov, dolgo Ø DS 32 mm, Za utore od širine m: 18mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290353 18
GTIN	4045197881076
Razred artikla	29K

Opis

Pazi:

Minimalni Ø predvrtanja vedno uporabljajte glede na širino utora (npr. za širino utora 14 mm = minimalni Ø predvrtanja 38,22 mm.)

Napotek:

- **Posamezne velikosti držal so primerne za različne širine utorov. V tem primeru po možnosti vedno uporabite optimalno kombinacijo držala in rezalnega vložka (enaka velikost), da zagotovite maksimalno trdnost.**
- **Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391–290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.**
- **Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.**

Tehnični opis

Uporabna dolžina L_1	200 mm
Za utore s širino m	18 mm
Za utore s širino m	20 mm
Za utore s širino m	22 mm
Za utore s širino m	25 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	44,7 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	45,08 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	45,5 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	46,18 mm

Vijak	290399 4
Srednji premik L ₃	23 mm
Ø držala	32 mm
Ø nosilca rezil D ₁	40 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina držala L ₅	100 mm
Držalo	kombinirano držalo
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

Pribor

Pritrdilni vijak Tip 4	290399 4
------------------------	----------