

Garant**Polirni lamelni disk (klobučevina), Ø 50,8 mm, Tip: MED****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554078 MED
GTIN	4045197880833
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Pravokotno nameščene lamele iz klobučevine (višina 10 mm).

Uporaba:

Poliranje z največjo fleksibilnostjo. Z zaporedno uporabo srednje trdih in mehkih različic je mogoče doseči najbolj fine zrcalne površine.

Napotek:

Polirni lamelni diski iz klobučevine se uporabljajo v kombinaciji z **brusnimi in polirnimi pastami** npr. art. 552250/555740. Priporočljiva obodna hitrost 5 – 10 m/s.

Tehnični opis

Ø plošče	50,8 mm
Stopnja trdote	srednja
Podlaga za poliranje	Klobučevina
Značilnost blagovnega imena	Ø 50,8 mm
Vrsta izdelka	Brusna plošča

Pribor

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebra 8 mm mehka Zunanji Ø 50 mm

554091 50

Brusni krožnik iz umetne mase, držalo Ø 6 mm Zunanji Ø 50 mm

554090 50

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebra 8 mm trda Zunanji Ø 50 mm

554089 50

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebra 8 mm polfina Zunanji Ø 50 mm

554092 50

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebra 8 mm srednje trda Zunanji Ø 50 mm

554093 50