

Garant**Utorni rezalni vložek brez posnetega roba D10, TiN, Za utore s širino m: 2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290376 2
GTIN	4045197881823
Razred artikla	29L

Opis**Izvedba:**

S TiN-prevleko.

Primeren za naknadno brušenje.

Uporaba:

Za izdelavo utorov v skladu z DIN 6885, DIN 138 in tovarniškimi standardi.

Za širine utora s toleranco JS9 uporabite rezalne vložke s toleranco H7.

Napotek:

- **Posebne velikosti (širine utora) so dobavljive po ponudbi.**
- **Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.**

Od širine utora 16 mm sta obvezno potrebna dva prehoda. Prvi prehod je treba izvesti s približno polovično širino utora (npr. 10 mm pri širini utora 18 mm).

Tehnični opis

Širina rezila w	2,06 mm
Za utore s širino m	2 mm
Globina utora t	1,3 mm

Debelina rezila b	6,5 mm
Rezalni material	HSS
Prevleka	TiN
za natančnost prilega	D10
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno		
Al (kratki odrezki)	primerno		
Al > 10% Si	primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm ²	primerno		
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno		
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Grafit, GFK, CFK	pogojno primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		