

**Garant****Reducirna puša za PSC-držalo, SK 50, PSC notranje: 6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301276 6
GTIN	4045197880857
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

Brušeni znotraj in zunaj. Notranji navoj, ki je v vpenjalni trnu PSC predviden za cev za hladilno sredstvo se privije s cilindričnim vijakom v adapterju. Vpenjalni vijak je prevrtan, zato je sistem primeren za notranje hlajenje.

**Uporaba:**

Za prilagoditev iz SK na PSC.

**Primerno za :**

Vpenjalni trni za orodja s **poligonskim držalom (PSC) ISO 26623-1**.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Natančnost krožnega teka:  $\leq 3 \mu\text{m}$

Previsna dolžina A: 80 mm

Zunanji  $\varnothing$  D: 63 mm

Dolžina L: 61 mm

**Tehnični opis**

Zunanji $\varnothing$ D	63 mm
Dolžina L	61 mm
Previsna dolžina A	80 mm
Trn za rezkarje	SK 50

Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Oblika	ADB
z notranjim hlajenjem	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 8000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Vrsta izdelka	Adapter z vpenjalom

## Pribor

Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 50 SK	308810 50
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 50 SK	308812 50
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Pritezni čep Form A za strmi konus 50	308600 50
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 50	308640 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308700 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) za strmi konus 50 SK	308820 50

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 50	308605 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 za strmi konus 50 SK	308830 50