



Mehko kladivo brez odboja z bakrenimi nastavki Hikorijev ročaj, Ø glave kladiva: 24mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	754810 24
GTIN	7610733269617
Razred artikla	73B

Opis

Izvedba:

Močan, jeklen srednji del z vpenjalnim konusom in robom za pritrditev nastavkov. Nastavki iz bakra.

Z ročajem iz ameriškega hikorija.

Brez odboja zaradi uteži v telesu kladiva. Pri udarcu se uteži pomaknejo navzdol in delujejo proti odboju.

Uporaba:

Za močne, natančne udarce oziroma za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Za nadomestne nastavke glejte art. 754760.

Za nadomestni hikorijev ročaj glejte art. 754840.

Tehnični opis

Material ročaja	Hikorijev les
Material ohišja	Jeklo
Ø glave kladiva	24 mm
Dolžina ročaja	265 mm
Celotna dolžina	290 mm
Masa	0,34 kg
Dolžina glave z nastavki	81 mm

Serijska številka	PB 306 Cu
Za material	Baker
brez odboja	da
Vrsta izdelka	Kladiva

Pribor

Nadomestni nastavek iz bakraploščat Ø glave kladiva 24 mm	754760 24
---	-----------