



Mehko kladivo brez odboja z bakrenimi nastavki Ročaj Superglas, Ø glave kladiva: 24mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	754820 24
GTIN	7610733269648
Razred artikla	73B

Opis

Izvedba:

Močan, jeklen srednji del z vpenjalnim konusom in robom za pritrditev nastavkov. Nastavki iz bakra.

S skoraj nezlomljivim ročajem iz steklenih vlaken SUPERGLAS, držalo iz črne umetne mase.

Brez odboja zaradi uteži v telesu kladiva. Pri udarcu se uteži pomaknejo navzdol in delujejo proti odboju.

Uporaba:

Za močne, natančne udarce oziroma za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Za nadomestne nastavke glejte art. 754760.

Tehnični opis

Material ročaja	Steklena vlakna
Ø glave kladiva	24 mm
Masa	0,41 kg
Dolžina ročaja	265 mm
Celotna dolžina	290 mm
Material ohišja	Jeklo
Dolžina glave z nastavki	81 mm
Serija	PB 308 Cu

Za material	Baker
brez odboja	da
Vrsta izdelka	Kladiva

Pribor

Nadomestni nastavek iz bakraploščat Ø glave kladiva 24 mm	754760 24
---	-----------