



Mehko kladivo brez odboja z bakrenimi nastavki Ročaj Superglas, Ø glave kladiva: 32mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	754820 32
GTIN	7610733269655
Razred artikla	73B

Opis

Izvedba:

Močan, jeklen srednji del z vpenjalnim konusom in robom za pritrditev nastavkov. Nastavki iz bakra.

S skoraj nezlomljivim ročajem iz steklenih vlaken SUPERGLAS, držalo iz črne umetne mase.

Brez odboja zaradi uteži v telesu kladiva. Pri udarcu se uteži pomaknejo navzdol in delujejo proti odboju.

Uporaba:

Za močne, natančne udarce oziroma za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Za nadomestne nastavke glejte art. 754760.

Tehnični opis

Dolžina glave z nastavki	106 mm
Masa	0,85 kg
Ø glave kladiva	32 mm
Material ročaja	Steklena vlakna
Material ohišja	Jeklo
Dolžina ročaja	295 mm
Celotna dolžina	325 mm
Serija	PB 308 Cu

Za material	Baker
brez odboja	da
Vrsta izdelka	Kladiva

Pribor

Nadomestni nastavek iz bakraploščat Ø glave kladiva 32 mm	754760 32
---	-----------