

Mitutoyo**Garnitura vzporednih kladic Točnost 1, Število merilnih kladic: 32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	480300 32
GTIN	4946368227009
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Iz skrbno izbranega, staranega specialnega jekla. Izredna odpornost proti obrabi zaradi kontrolirane trdote (HV 800). **Kladice so skrbno kaljene in ročno lepene. Rahlo posneti robovi. Vklj. s poročilom o preizkusu v skladu z nacionalnim standardom:** Vsaka merilna kladica posebej je opremljena z identifikacijsko številko. Poročilo o kalibriranju poleg pogojev preverjanja podaja za vsako merilno kladico tudi dejansko odstopanje od zahtevane mere. S tem je navedena absolutna dejanska mera za vsako kladico.

Točnost 1 za preverjanje kontrolnih pripomočkov in šablon, za nastavljanje meril za merjenje dolžine ter za običajna dela v merilnici.

Vsebina:

po 1 kos z mero: 1,005; 60 mm
Korak 0,01: 9 kos 1,01 – 1,09 mm
Korak 0,1: 9 kos 1,1 – 1,9 mm
Korak 1,0: 9 kos 1–9 mm
Korak 10,0: 3 kos 10–30 mm

Tehnični opis

Število merilnih kladic	32
Standard	DIN EN ISO 3650
Kakovost	1

Trdota	65 - 67 HRC
Material	starano specialno jeklo
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S17
Vrsta izdelka	Merilne kladice

Storitve

KalibriranjeGarnitura merilnih kladic iz jekla ali keramike Vsebina garniture 32	020850 32
DAkS-kalibriranjeGarnitura merilnih kladic iz jekla Vsebina garniture 32	020860 32