



Garnitura delavniških izvijačev, 6-delna ploščati in Phillips, ESD, Število izvijačev: 4/2



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 667165 4/2 |
| GTIN | 7610733268733 |
| Razred artikla | 63E |

Opis

Izvedba:

Ročaj z vrtljivo kapo. **Steblo** je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

6-delna v držalu iz umetne mase. Po 1 ploščati izvijač art. 664415 vel. 1,2; 1,5; 1,8; 2,5. Po 1 izvijač za profil Phillips art. 668895 vel. 00; 0.

Ročaj iz prevodne umetne mase, **primerno za ESD.**

Električna izolacija: EGB/ESD

Tehnični opis

| | |
|--------------------------|------------------|
| Pogonski profil | Ploščati izvijač |
| Pogonski profil | Izvijač Phillips |
| Število izvijačev | 6 |
| elektrostatična lastnost | EGB/ESD |
| Vrtljiva kapa | da |

| Vrsta izdelka | Izvijač |
|---------------|---------|
|---------------|---------|

Pribor

| | |
|--|------------|
| Izvijač za elektroniko, ploščati ESD Širina konice b 1,5 mm | 664415 1,5 |
| Izvijač za elektroniko za profil Phillips ESD Velikost križne zarez 0 | 668895 0 |
| Izvijač za elektroniko, ploščati ESD Širina konice b 1,2 mm | 664415 1,2 |
| Naprava za magnetenje/razmagnetenje | 666450 |
| Izvijač za elektroniko za profil Phillips ESD Velikost križne zarez 00 | 668895 00 |
| Izvijač za elektroniko, ploščati ESD Širina konice b 2,5 mm | 664415 2,5 |
| Izvijač za elektroniko, ploščati ESD Širina konice b 1,8 mm | 664415 1,8 |