

HOLEX**Univerzalni brusni kamni, 80×50×20 mm, Tip: M****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	557660 M
GTIN	4045197241764
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Prilagodljiv brusni blok, z elastično vezanim brusnim zrnom, v celoti prepojen (dolga življenjska doba, možnost porabe celotnega bloka). Zaradi vezave z odprtimi porami se brusno telo nikoli ne zapolni z obruski. Primeren za mokro in suho brušenje. Odporen proti vodi in olju.

Cenovno ugodna izvedba z običajnim korundom (A).

Uporaba:

Univerzalni za čiščenje, poliranje, glajenje, matiranje in brušenje vseh materialov.

Napotek:

Voda, petrolej, paste ali podobni dodatki **povečajo učinek.**

Tehnični opis

Stopnja preciznosti	polfina
Višina	20 mm
Širina	50 mm
Dolžina	80 mm
Značilnost blagovnega imena	80×50×20 mm
Vrsta izdelka	Brusno držalo

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	pogojno primerno		
Kamen	primerno		
Laki	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		