

**Ročaj za 1/4-colske vijačne nastavke z magnetom, ESD, Dolžina rezila: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	676658 10
GTIN	7610733269433
Razred artikla	63E

Opis**Izvedba:**

Močan ročaj s koži prijazno, dobro oprijemljivo površino in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Vpenjalo z močnim trajnim magnetom.

Ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera.

Ročaj iz prevodne umetne mase, **primerno za ESD**.

Primerno za:

1/4-colski vijačni nastavki z držalom C 6,3.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	SwissGrip ESD Stubby
Vpenjalo za vijačne nastavke	D 6,3
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
z ročajem z ragljo	ne
s teleskopskim stebлом	ne
vklj. z vijačnimi nastavki	ne
Vrsta izdelka	Vijačni nastavek

