


Garant
Garnitura za vrezovanje UNF navoja v kovčku iz umetne mase, za enotni fini UNF navoj: UNF1/4-3/4

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	145965 UNF1/4-3/4
GTIN	4045197878588
Razred artikla	11K

Opis
Izvedba:

Čvrst kovček iz umetne mase z ročajem in 2 zapiraloma. Vsako orodje je varno spravljeno v penastem vložku in je zaradi pregledne razporeditve hitro dostopno. Za podrobni opis orodij glejte posamične artikle.

Uporaba:

Za **UNF-enotni fini navoj** ASME-B1.1.

Vsebina:

po 1 garnitura ročnih navojnih svedrov art. 130750: Vel. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
 po 1 rezalna čeljust art. 142620: Vel. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
 po 1 nastavljivo držalo art. 148410: Vel. 1.1/2; 2; 4
 po 1 držalo za rezalno čeljust art. 149310: Vel. 20 × 7; 25 × 9; 30 × 11; 38 × 10; 45 × 14
 1 izvijač art. 664122: Vel. 5,5

Tehnični opis

za enotni fini UNF navoj	1/4 UNF - 3/4 UNF
Vrsta navoja	UNF

Kot profila	60 stopinj
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Pribor

Navojne čeljusti UNF 7/16-20	142620 7/16-20
Garnitura ročnih navojnih svedrov UNF 1/4-28	130750 1/4-28
Nastavljivo držalo Tip 2	148410 2
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 38X14 mm	149310 38X14
Navojne čeljusti UNF 1/4-28	142620 1/4-28
Garnitura ročnih navojnih svedrov UNF 7/16-20	130750 7/16-20
Navojne čeljusti UNF 3/8-24	142620 3/8-24
Garnitura ročnih navojnih svedrov UNF 5/8-18	130750 5/8-18
Navojne čeljusti UNF 5/8-18	142620 5/8-18
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 20X7 mm	149310 20X7
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 25X9 mm	149310 25X9
Nastavljivo držalo Tip 1.1/2	148410 1.1/2
Garnitura ročnih navojnih svedrov UNF 5/16-24	130750 5/16-24
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 45X18 mm	149310 45X18
Navojne čeljusti UNF 3/4-16	142620 3/4-16
Garnitura ročnih navojnih svedrov UNF 3/8-24	130750 3/8-24
Navojne čeljusti UNF 1/2-20	142620 1/2-20
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 30X11 mm	149310 30X11
Garnitura ročnih navojnih svedrov UNF 1/2-20	130750 1/2-20
Nastavljivo držalo Tip 4	148410 4

Navojne čeljusti UNF 5/16-24	142620 5/16-24
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 38X10 mm	149310 38X10
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 45X14 mm	149310 45X14
Ploščati izvijač, kratek, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 5,5 mm	664122 5,5