

Garant**Garnitura za vrezovanje cevne navoja v kovčku iz umetne mase, za cilindrični cevni navoj: G1/8-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	145905 G1/8-1
GTIN	4045197878564
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Čvrst kovček iz umetne mase z ročajem in 2 zapiraloma. Vsako orodje je varno spravljeno v penastem vložku in je zaradi pregledne razporeditve hitro dostopno. Za podrobni opis orodij glejte posamične artikle.

Uporaba:

Za **cilindrični cevni navoj** DIN ISO 228/1.

Vsebina:

po 1 garnitura ročnih navojnih svedrov art. 130550: Vel. 5,5

po 1 rezalna čeljust art. 142050: Vel. 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1

po 1 nastavljivo držalo art. 148410: Vel. 3; 5

po 1 držalo za rezalno čeljust art. 149310: Vel. 30 × 11; 38 × 10; 45 × 14; 55 × 16; 65 × 18

1 izvijač art. 664122: Vel. 5,5

Tehnični opis

za cilindrični cevni navoj	G1/8-G1
Vrsta navoja	G

Kot profila	55 stopinj
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Pribor

Nastavljivo držalo Tip 5	148410 5
Ploščati izvijač, kratek, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 5,5 mm	664122 5,5
Navojne čeljusti G G3/8	142050 G3/8
Garnitura ročnih navojnih svedrov G G1/8	130550 G1/8
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 30X11 mm	149310 30X11
Navojne čeljusti G G3/4	142050 G3/4
Navojne čeljusti G G1/4	142050 G1/4
Garnitura ročnih navojnih svedrov G G1/2	130550 G1/2
Navojne čeljusti G G1/2	142050 G1/2
Garnitura ročnih navojnih svedrov G G1/4	130550 G1/4
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 55X16 mm	149310 55X16
Garnitura ročnih navojnih svedrov G G3/4	130550 G3/4
Nastavljivo držalo Tip 3	148410 3
Navojne čeljusti G G1	142050 G1
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 45X14 mm	149310 45X14
Garnitura ročnih navojnih svedrov G G3/8	130550 G3/8
Navojne čeljusti G G1/8	142050 G1/8
Garnitura ročnih navojnih svedrov G G1	130550 G1
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 38X10 mm	149310 38X10
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 65X18 mm	149310 65X18

