



Zaščitne slušalke, v odvisnosti od ravni hrupa Peltor™ ProTac™ III



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	097786
GTIN	4054596123229
Razred artikla	04A

Opis

Izvedba:

Zaščita sluha z nivojsko neodvisno tehnologijo dušenja. Takojšnje dušenje impulznega in glasnega hrupa. Glasnost okolice je **nastavljiva v petih stopnjah**, da ne pride do zvočne izolacije in se omogoči govorna komunikacija. S 3,5 mm vtičnico za zunanji radio. Omogoča tudi priključitev **pametnega telefona**. Telefonski signali in pogovori se tako vodijo neposredno v uho. Po potrebi se lahko priključi tudi **radijska naprava**. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).

Kombinacija zaščite sluha in slušalk.

Standard:

EN 352-4

Obseg dobave:

Vklj. z 2 AA-baterijama art. 081556 vel. LR6 za čas delovanja do 100 ur.

Napotek:

Higienske garniture pod art. 097767 vel. HY220

SNR-vrednost (dušenje zvoka): 32 dB(A)

Čas delovanja: 100 h

Masa: 355 g

Tehnični opis

Podatkovni list

SNR-vrednost (dušenje zvoka)	32 dB(A)
Čas delovanja	100 h
Serija	Peltor™ ProTac™ III
Število vključenih baterij	2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081556 LR6
Masa	355 g
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	EN 352-4
Vrsta izdelka	Zaščitne slušalke

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081556 LR6
Garnitura za higiensko vzdrževanje slušalk za zaščito sluha Tip HY220	097767 HY220
Indikator hrupa NI100	097305
Škatla za shranjevanje	096920