



Zaščitne slušalke Peltor™ LiteCom™



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	097798
GTIN	7318640063280
Razred artikla	04A

Opis

Izvedba:

Pasivne slušalke za zaščito pred hrupom z integrirano radijsko napravo v slušalkah. Vgrajena dvosmerna radijska tehnologija omogoča komunikacijo z drugimi slušalkami za zaščito sluha in radijskimi napravami LiteCom™. **Dinamični mikrofoni, ki dušijo hrup**, omogoča lažjo komunikacijo tudi v hrupnem okolju. Doseg pri največji zmogljivosti je do tri kilometre. Slušalke delujejo s standardom PMR 446, kjer prijava ni potrebna, in imajo tako točno 8 programov v frekvenčnem območju 446 Mhz. Tri tipke omogočajo **preprosto upravljanje** tudi z rokavicami.

Pošiljanje z glasovnim upravljanjem (VOX) brez uporabe tipk in funkcija samodejnega izklopa. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 23 dB).

Kombinacija zaščite sluha, slušalk in mikrofona.

Uporaba:

Za komunikacijo v hrupnem delovnem okolju.

Standard:

EN 352-1; EN 352-6

Obseg dobave:

Vklj. z 2 AA-baterijama (alkalne manganove) 081556 LR6.

Napotek:

Higienske garniture pod art. 097767 vel. HY79.

Tehnični opis

SNR-vrednost (dušenje zvoka)	32 dB(A)
Čas delovanja	20 h
Serijska	Peltor™ LiteCom™
Število vključenih baterij	2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081556 LR6
Masa	394 g
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	EN 352-1
Standard	EN 352-6
Vrsta izdelka	Zaščitne slušalke

Pribor

Indikator hrupaNI100	097305
Garnitura za higiensko vzdrževanje slušalk za zaščito sluha Tip HY79	097767 HY79