

HOLEX

**Močne kombinirane klešče, svetle, z dvokomponentno prevleko ročajev,
Celotna dolžina: 200mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	700445 200
GTIN	4045197882332
Razred artikla	72B

Opis

Izvedba:

Velika zmogljivost rezanja pri majhnem naporu. Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivni kaljeni (pribl. 63 HRC), primerno tudi za klavirsko žico. Klešče svetle, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	200 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	2,2 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2,8 mm
Standard	DIN ISO 5746
Ročaj	Dvokomponentna prevleka ročajev
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 63 HRC)
Material	Posebno orodno jeklo
Površina	svetle
brez iskrenja	ne

Vrsta izdelka

Večfunkcijske klešče