

HOLEX

**Močne kombinirane klešče, svetle, z dvokomponentno prevleko ročajev,
Celotna dolžina: 180mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	700445 180
GTIN	4045197882325
Razred artikla	72B

Opis

Izvedba:

Velika zmogljivost rezanja pri majhnem naporu. Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivni kaljeni (pribl. 63 HRC), primerno tudi za klavirsko žico.

Klešče svetle, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Tehnični opis

Za rezanje klavirske žice do Ø	2 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2,5 mm
celotna dolžina	180 mm
Standard	DIN ISO 5746
Ročaj	Dvokomponentna prevleka ročajev
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 63 HRC)
Material	Posebno orodno jeklo
Površina	svetle
brez iskrenja	ne

Vrsta izdelka

Večfunkcijske klešče