

**HOLEX****Univerzalni brusni kamni, 80×50×20 mm, Tip: F****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	557660 F
GTIN	4045197241771
Razred artikla	52E

**Opis****Izvedba:**

Prilagodljiv brusni blok, z elastično vezanim brusnim zrnom, v celoti prepojen (dolga življenjska doba, možnost porabe celotnega bloka). Zaradi vezave z odprtimi porami se brusno telo nikoli ne zapolni z obruski. Primeren za mokro in suho brušenje. Odporen proti vodi in olju.

**Cenovno ugodna izvedba** z običajnim korundom (A).

**Uporaba:**

**Univerzalni za čiščenje, poliranje, glajenje, matiranje in brušenje vseh materialov.**

**Napotek:**

Voda, petrolej, paste ali podobni dodatki **povečajo učinek.**

**Tehnični opis**

Stopnja preciznosti	fina
Širina	50 mm
Višina	20 mm
Dolžina	80 mm
Značilnost blagovnega imena	80×50×20 mm
Vrsta izdelka	Brusno držalo

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	pogojno primerno		
Kamen	primerno		
Laki	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		