



Momentni izvijač s skalo, za vijačne nastavke D 6,3, ESD, Maksimalni vrtilni moment: 200cNm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	659917 200
GTIN	7610733269464
Razred artikla	63D

Opis

Izvedba:

Močan ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera omogoča dober prenos potrebnega vrtilnega momenta, tudi z **mokrimi in naoljenimi rokami**. Pri doseganju nastavljenega zateznega vrtilnega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki, in je nato takoj spet pripravljen za uporabo. Moment sprostitve je večji kot vrtilni moment (zaščita pred preobremenitvijo).

Primerno za ESD.

Nastavljanje želenega vrtilnega momenta s pomočjo nastavitvenega kolesca na koncu ročaja. Možnost fiksiranja preprečuje neželjeno spreminjanje nastavitvev. Dobro čitljiva, pred umazanijo zaščitena mikrometerska skala.

Držalo z magnetom za vpenjanje vijačnih nastavkov C 6,3.

Uporaba:

Za nadzorovano zatezanje glede na vnaprej nastavljeni zatezni moment.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napotek:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Tehnični opis

Delitev skale, 1 črtica =	5 cNm
Prikazovalnik	analogni
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±6 %

Območje vrtilnega momenta	0,4 - 2 Nm
Maksimalni vrtilni moment	200 cNm
Območje vrtilnega momenta	40 - 200 cNm
Vpenjalo za vijačne nastavke	D 6,3
Princip proženja	Mehanska drsna sklopka
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	nastavljiva
Nastavitev sprožilne vrednosti	s skalo za nastavljanje
Povratne informacije	izklopilno
Standard	DIN EN ISO 6789
Merilni postopek	Vrtilni moment
Celotna dolžina L	144 mm
Način priključka	Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole
Preklop odčitavanja	Nm
Masa	113 g
Kalibriranje	O1
Smer zatezanja	Zatezanje v desno
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Merilno orodje	(mehansko)
Signalizacija sproženja	akustično
Signalizacija sproženja	Haptično
Oznaka proizvajalca	MecaTorque ESD
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Fiksno nastavljen vrtilni moment	ne
Vrsta izdelka	Momentni izvijač

Storitve

Kalibriranje Momentni izvijač Maksimalni vrtilni moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------

Pribor

Elektronska naprava za preverjanje momentnih
izvijačevTST Maksimalni vrtilni moment 2 Nm

654300 2

Elektronska naprava za preverjanje momentnih
izvijačevTST Maksimalni vrtilni moment 10 Nm

654300 10